



WH23441100Q

**kallysto apparent complet: Thémostat avec display / 230V Ultra Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	8 A

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
Tension nominale	230 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	56.5 mm

**Ecran**

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Textes**

Mode de montage	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Inscription	Avec inscription
Fonction	Avec verrouillage des boutons-poussoirs Avec fonction protection contre le gel
Raccordement	Avec raccordement supplémentaire pour capteurs de température de sol et capteurs à distance externes

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----