



WH23441100Q

kallysto apparent complet: Thermostat avec display / 230V Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
| Courant de commutation | 8 A |

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 230 V |
| Tension nominale | 230 V |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|----------|-------------|
| Couleur | Ultra blanc |
| Code RAL | 9016 |

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 88 mm |
| Profondeur | 56.5 mm |

Ecran

| | |
|------------------------|-----|
| Avec écran d'affichage | Oui |
|------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|----------------------|--|
| Mode de montage | Pour fixation par vissage |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
| Inscription | Avec inscription |
| Fonction | Avec verrouillage des boutons-poussoirs Avec fonction protection contre le gel |
| Raccordement | Avec raccordement supplémentaire pour capteurs de température de sol et capteurs à distance externes |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|