



LFF4009009010

Goulotte Liféa 40X90 avec éclisses/2 agrf. RAL 9010

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section intérieure / utile | 2650 - 2650 mm ² |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 14 |
|---|----|

Matière

| | |
|------------|-------------------------|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc paloma |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|-----------------------------------|-------------------------------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 1 |
| Nombre de cloisons clipsables | 1 |
| Agrafe incluse | Oui |
| Avec film de protection | Oui |