



11963515



**Розетка для гучномовця подвійна, IP55, сіра, W.1**

**Технічні характеристики**

**Під'єднання**

Тип роз'єму/штекера	Гніздо для гучномовця
Поперечний розріз дроту	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

**Матеріали**

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

**Розміри**

Висота	76 mm
Ширина	76 mm
Глибина	65 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

**Підключення**

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

**Обладнання**

Захищений	Ні
З кришкою від пилу	Так

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

**Умови використання**

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Тексти**

Маркування	3 2 полями для етикеток
------------	-------------------------

**Сумісний із**

W.1	
-----	--

**Sustainability**

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так