



FWB53K1

Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 800x800x161 mm

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	10
Broj redova	5
Broj sekcija u širinu	3
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	120
-------------	-----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	800 mm
Širina	800 mm
Dubina	165 mm
Ugrađena visina	800 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	2
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	800,00 mm
Broj jedinica širine	36

Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Veza

Broj uvoda za vodiče	12
----------------------	----

Povezivost

Vrsta montaže	NŽ montaža
---------------	------------

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Da

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Ingress Protection (IP) klasa	IP31
Vrsta zaključavanja	Bravica Bez brave

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----