



FWB53K1

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	10
Кількість рядів щита	5
Кількість секцій по ширині	3
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Ємність

Кількість модулів	120
-------------------	-----

Функції

3 вводи для трубопроводів	Так
---------------------------	-----

Розміри

Висота	800 mm
Ширина	800 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	800 mm
Вбудована ширина	800,00 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
-----------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	36
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	12
---------------------------	----

Підключення

Тип монтажу	Поверхневий монтаж
-------------	--------------------

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Так

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP31
Тип блокування	Засувний замок Без замка

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----