



UW-S250-6M

uniway socle enfichable IP2X 250 A, 108 mm (12 fentes de 9 mm chacune), 6 pcs.

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------------------------------|----------|
| Hauteur | 35 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Profondeur | 108 mm |
| Largeur/épaisseur du jeu de barres | 3 - 3 mm |
| Hauteur de barre du jeu de barres | 15 mm |

Architecture

| | |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 7 |
|-----------------|---|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

Matière

| | |
|----------|----------------|
| Code RAL | 7035 |
| Matière | Polyamide (PA) |

Eléments fournis

| | |
|------------|-----|
| Avec cache | Oui |
|------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP2X |
|-------------------------|------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

