



384103



### Interrupteur rotatif pour store, 1 pôle, commande de store

#### Caractéristiques techniques

#### Commandes et indicateurs

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store | Interrupteur unipolaire |
|--------------------------------------------------|-------------------------|

#### Matières

|         |              |
|---------|--------------|
| Matière | Métal<br>PVC |
|---------|--------------|

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

#### Courant électrique

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Courant de commutation | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Courant de commutation | 10 A                   |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Textes

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Type de commutation  | Avec position 0               |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis             |
| Mode d'installation  | Avec griffes d'écartement     |
| Function             | Avec fonction bouton-poussoir |

#### Adapté à

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker S.1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|