



384103



Int. para persianas rotativos

Características técnicas

Controles e indicadores

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas Interruptor de 1 polo

Materiales

Material Metal
Plástico

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

Corriente de conmutación 10 A

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Texto

Modo conmutación Con posición neutra

Tipo de conexión Con bornes roscados

Tipo de montaje Con garras de expansión

Función Con función de enclavamiento

Características técnicas

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí