



384103



Commutatore a manopola per veneziane unipolare 10 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane Interruttore a 1 poli

Materiali

Materiale Metallo
Plastica

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

Corrente di commutazione 10 A

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Tipo di commutazione Con posizione 0

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Funzione Con funzione di scatto pulsante

Adatto per

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì