



384103



Interrup. rotativo p/ estores, unipolar

Características técnicas

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas Interruptor de 1 polos

Materiais

Material Metal
Plástico

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))
Poder de corte 10 A

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Modo de comutação Com posição neutra
Tipo de ligação Com terminais de parafuso
Modo de instalação Com garras de expansão
Função Com função de bloqueio por toque

Adequado para

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim