



384103



Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος διακόπτη ρολών μονοπολικός διακόπτης

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100W LED (SBL))

Ρεύμα διακοπής 10 A

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη Με θέση ουδετέρου

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Λειτουργία Με λειτουργία πίεσης-ασφάλισης

Κατάλληλο για

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / S.1

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι