



LNH40577M4T

**Mespatroon NH4A 577 A 400 kVA gTR middenmelder**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Afschakelkarakteristiek gTr

**Zekering**

Zekeringsgrootte NH4a

Kenmerken zekering gTr

**Spanning**

Type voeding AC

Nominale spanning Ue 400 - 400 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 400 - 400 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 577 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Geïsoleerd Nee

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 100 kA

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 36,20 W

**Afmetingen**

Hoogte 200 mm

Breedte 74 mm

Diepte 119 mm

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja