



HW1E308FE

Interruttore automatico aperto hw+ HW1 66kA 800A 3P fisso sentinel Energy

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	800 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Architettura

Numero di poli	3
Numero di poli	3P3D

Unità di sgancio

Tempo di risposta alla chiusura	45 ms
---------------------------------	-------

Architettura

Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
-------------------------------------	-------------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si