



G4440ROT

Steckdose 2-fach drehbar Stecktechnik Wieland halogenfrei C-Profil rot

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|-------|-----|
| Farbe | Rot |
|-------|-----|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 3020 |
|------------|------|

Abmessungen

| | |
|------|-------|
| Höhe | 50 mm |
|------|-------|

| | |
|--------|--------|
| Breite | 120 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|-------|
| Tiefe | 61 mm |
|-------|-------|

Anschluss

| | |
|-----------------------|----------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Wieland GST 18 |
|-----------------------|----------------|

Konnektivität

| | |
|------------|---------------------------------|
| Montageart | Anreihbar Schnappbefestigung |
|------------|---------------------------------|

Zubehör

| | |
|-----------------|-----------|
| Vorbestückt mit | Steckdose |
|-----------------|-----------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------------|
| Deckalausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
|------------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
|--------------------------|------|

Texte

| | |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|