



EPS410B



Impulsni relej, elektronski, 1NO, 230V, quickconnect

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Dubina	64 mm
Širina	18 mm
Visina	85 mm

Električna struja

Nazivna struja	16 A
Prihvatljivi iznos struje AC1	16 A
Struja u neopterećenom krugu	100 mA

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Napon

Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Upravljački napon 1	230 - 230 V
Upravljački napon AC	230 - 230 V
Upravljački napon DC	0 - 0 V

Oprema

Broj NC kontakata	0
Broj NO kontakata	1

Povezivost

Vrsta veze	quickconnect
------------	--------------

Rasvjeta

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke	1200 VA
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom	300 VA

Snaga

Potezna snaga	5 VA
Ukupni gubitak snage pri IN	1,20 W

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 60 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-10 - 50 °C

Veza

Broj kontakata	1
Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 2.5 mm ²
Vrsta kontakata	1NO

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

