



11816089

Q.x Płytkę czołową podwójną zas. chr. p. kurz., p.opis., biały, aks

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo modułowe
Liczba połączeń	2

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	59 mm
Szerokość	59 mm
Głębokość	14 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK02

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Z polem opisowym
Wyjścia	Z wyjściem prostym

Odpowiednie do

Q.x	
-----	--