



16206049

Wippe mit Aufdruck Symbol Licht Q.x polarweiß, samt

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Samt        |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 58 mm    |
| Breite | 58 mm    |
| Tiefe  | 22,50 mm |

**Konnektivität**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK02 |

**Texte**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Aufdruck             | Mit Aufdruck Symbol Licht  |
| Montageart           | Klemmbefestigung   |
| Drucktaster          | Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach |
| Wippschalter/-taster | Für Wipptaster<br>Für Wechsel-/Kreuzschalter                     |

**Geeignet für**

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |