



KXB70LH

Durchgangsklemme-Phase 70mm², 1000V-192A, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	192 A
-----------	-------

Abmessungen

Höhe	81.20 mm
Breite	76.80 mm
Tiefe	24 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 - 70 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm ²

Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja