




52027009

#### K.1 System przywoławczy Łącznik pociągany z ramką, biały połysk

##### Właściwości techniczne

###### Napięcie

Zakres napięcia pracy 24 - 24 V

###### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

###### Wymiary

Wysokość 87 mm

Szerokość 80,50 mm

Głębokość 35 mm

Zakres głębokości wbudowania 23,90 mm

###### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

###### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

###### Dodatkowe informacje

Montaż Do montażu na ścianach i sufitach.  
Element centralny do mocowania wtykowego

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Z lampką kontrolną

###### Odpowiednie do

K.x

###### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak