



50453512

#### W.1 Moduł łącznika 1-klawiszowy 1-biegunowy przyciskowy, IP55, biały

##### Właściwości techniczne

###### Prąd elektryczny

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Chwilowy prąd kontaktowy | 10 A |
|--------------------------|------|

###### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

###### Architektura

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz |
|-----------------------------|---------|

###### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |
| Przezroczysty           | Nie                      |

###### Wymiary

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wysokość                    | 70 mm |
| Szerokość                   | 70 mm |
| Głębokość                   | 45 mm |
| Wbudowane puszkі podtynkowe | 0 mm  |

###### Instalacja, montaż

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy<br>Montaż powierzchniowy |
|----------------|--------------------------------------------|

###### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Liczba przycisków                       | 1                   |
| Typ przycisku                           | Przycisk pojedynczy |
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Nie                 |

###### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

###### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

###### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

###### Dodatkowe informacje

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku            |
| Montaż         | Do mocowania śrubowego |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi  |