



50453512

Technické vlastnosti

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP55

Elektrický proud

Dotykový proud	10 A
----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Montáž na omítku
--------	--------------------------------------

Materiál

Barva	Polární bílá
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Povrchová úprava	Matný
Průhledné	Ne

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Rozměry

Hloubka	41,50 mm
Šířka	70,90 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm
Výška	70,90 mm

Texty

Potisk	Bez potisku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami