



50453512

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Миттєвий струм	10 A
----------------	------

#### Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

#### Архітектура

Елемент керування/функціонування	Клавішний перемикач
----------------------------------	---------------------

#### Матеріали

Colour	Полярна білизна
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні

#### Розміри

Висота	70 mm
Ширина	70 mm
Глибина	45 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка Поверхневий монтаж
-----------	---

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
Тип кнопки	Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

#### Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

#### Умови використання

Робоча температура	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

#### Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
Тип з'єднання	Зі вставними клемами