



50453512

puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 bianco pol. opac

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

#### Materiali

Colore Bianco polare

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

#### Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 45 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

#### Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

#### Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si