



1118181



#### TVG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA

##### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Einbautiefe Gehäuse	55 mm
---------------------	-------

##### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

##### Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff Ruftaster	Edelstahl

##### Abmessungen

Dicke Putzausgleich	12 mm
Materialstärke	2 mm

##### Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	18
------------------	----

##### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	1+n-Audio 2Draht i2Audio
---	--------------------------------

##### Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit Fugendichtungsband