



LNH1080M

## Pojistka nožová NH1C gG 500V 80A dvojitá signalizace

### Technické vlastnosti

#### Architektura

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vypínací charakteristika | gG |
|--------------------------|----|

#### Pojistka

|                   |      |
|-------------------|------|
| Velikost pojistky | NH1C |
|-------------------|------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Charakteristika pojistek | gG |
|--------------------------|----|

#### Napětí

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Typ napájecího napětí | AC |
|-----------------------|----|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 500 - 500 V |
|--------------------|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Jmenovité napětí při AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|-------------------------------|-------------|

#### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 80 A |
|-----------------|------|

#### Podmínky použití

|           |    |
|-----------|----|
| Izolované | Ne |
|-----------|----|

#### Hlavní elektrické atributy

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 120 kA |
|----------------------------------------------------------------|--------|

#### Výkon

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 8 W |
|----------------------------------------------|-----|

#### Rozměry

|       |          |
|-------|----------|
| Výška | 64,50 mm |
|-------|----------|

|       |        |
|-------|--------|
| Šířka | 135 mm |
|-------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Hloubka | 135 mm |
|---------|--------|

#### Udržitelnost

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
|---------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|