



10133609

**Okvir 3-struki, B.7, nehrđajući čelik/polarna bijela mat, četkaní metal**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj:	3
Broj modula	3

**Materijali**

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Nehrdajući čelik
Obrada	Brušeno

**Dimenzije**

Visina	232 mm
Širina	95 mm
Dubina	9,60 mm

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Instalacija, montaža**

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

**Tekst**

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
-------------------	---------------------------

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da