



10133609

## Β. ΠΛΑΙΣΙΟ Β.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΙΝΟΧ/ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	3
Αριθμός στοιχείων	3

#### Υλικά

Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός RAL	9022
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταχείριση	Βουρτσισμένο

#### Διαστάσεις

Ύψος	232 mm
Πλάτος	95 mm
Βάθος	9,60 mm

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Κάθετα
---------------------------	--------

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικτήρα
---------------------	---------------------

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι