



HW4W432DS

## Switch Disconnecter HW4 3200 A 4P Drawout

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	3200 A
Toegekende korteduurstroom I <sub>cw</sub> t=1 s 220-240 VAC volgens IEC 60947-3	85 kA
Toegekende korteduurstroom I <sub>cw</sub> t=1 s 380-415 VAC volgens IEC 60947-3	85 kA

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Uitvoering component	Uitrijbaar

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	1000 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	12000 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja