



RER514Y



Außenstation für HOME VideoSet 1 Teilnehmer AP 2D weiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen 196 x 101 mm

Werkstoff

Farbe Verkehrsweiß

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Werkstoff

RAL Nummer 9016

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Polycarbonat (PC)

Glanzgrad Matt

Abmessungen

Höhe 196 mm

Breite 101 mm

Spannung

Betriebsspannung 24 - 24 V

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 1

Ruftaster Schließzeit 3 s

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation 2Draht

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

Texte

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
LED Nachtbeleuchtung für Kamera

Schutz Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

Montageart Für senkrechte Montage
Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja