



LFC10015MCA

Kanal LFC 10x15, D=2100, samoljepljivi, svijetlo drvo

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	10 mm
Širina	15 mm
Dužina	2100 mm
Unutrašnji presjek	106 - 106 mm ²

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	0
--	---

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnica kanala	Bez spajanja
-----------------	--------------

Oprema

Broj particija	0
Broj odjeljaka	1 - 1
Broj uklopivih particija	0
Držač kablova je sastavni dio seta	Ne
Sa zaštitnim filmom	Ne

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da