



REQ122X



#### Aussenstat. AUDIO LED-Zust.anzeige, 22 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5x422x2 mm

##### Technische Eigenschaften

###### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl

###### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	22
------------------	----

###### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

###### Abmessungen

Abmessungen	422 x 225.50 mm
Höhe	422 mm
Breite	225.50 mm
Tiefe	25 mm

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

###### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

###### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm²
-------------------	-----------

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

###### Texte

Montageart	Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz