



SR800

Transformador de intensidade 800/5A

Características técnicas

Funções

Classe de precisão

1

Potência

Potência

15 VA

Dimensões

Diâmetro da abertura

32 mm

Altura

75 mm

Largura

90 mm

Profundidade

108 mm

Altura da abertura

65 mm

Largura da abertura

32 mm

Conectividade

Tipo de ligações

Barramento
Terminal de parafuso

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-25 - 50 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-40 - 80 °C

índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário

800 A

Intensidade máx. de secundário

5 A