



WH37100205D



**FLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) 37.5x62.5mm Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Einbaubar Klemmbefestigung
------------	-------------------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	62.70 x 37.50 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
-----------------------	-------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

**Texte**

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Serien-Wechselschalter S1

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----