



WH37100205D



FLF Gr.1 complet: Interrupteur lumineux S1(3+3) 37.5x62.5mm Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir
Code RAL 9005
Finition Mat
Matière Thermoplastique
Traitement de surface Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer
Fixation par serrage
Avec fixation à griffes Oui

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 62.70 x 37.50 mm
Profondeur de montage 12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 2x inverseurs
Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Textes

Type de raccordement Avec raccord à ressort
Éclairage Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui