



B04511

Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 90x55 1 compartiment blanche

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	90 mm
Longueur	2000 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	4455 - 4455 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
---	------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Nombre de cloisons	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui