



GS20009011

## Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

#### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
|--------------|-------------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Werkstoff

|            |                |
|------------|----------------|
| Farbe      | Graphitschwarz |
| RAL Nummer | 9011           |
| Glanzgrad  | Matt           |
| Werkstoff  | Polyamid (PA)  |
| Oberfläche | Unbehandelt    |

#### Abmessungen

|                  |        |
|------------------|--------|
| Höhe             | 50 mm  |
| Breite           | 120 mm |
| Tiefe            | 61 mm  |
| Anzahl Einheiten | 2      |

#### Anschluss

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp                                   | Wago Winsta               |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, Montage

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Montage auf | Geräteeinbaukanal C-Profil |
|-------------|----------------------------|

#### Konnektivität

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | Anreihbar |
|------------|-----------|

#### Ausstattung

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

#### Zubehör

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein                |
| Vorbestückt mit       | 2x Schukosteckdosen |

#### Abdeckung, Tür

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Texte**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck             |
| Schutz   | Erhöhter Berührungsschutz |

**Geeignet für**

Hager Geräte Steckdose BRx

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

