



941852502

Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, polarw. m.

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

##### Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 55,50 mm |
| Breite                      | 55,50 mm |
| Anzahl Einheiten            | 1        |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm    |

##### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

##### Konnektivität

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss                |
| Montageart   | Einbaubar<br>Schraubbefestigung |

##### Ausstattung

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

##### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

##### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

##### Kennzeichnung

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

##### Texte

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte                  |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen             |

**Geeignet für**

integro

**Nachhaltigkeit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|