



10143005

Cornice quadrupla Berker B.3 alu nero/antracite opaco, alluminio anodizzato

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di bande | 4 |
| Numero di moduli | 4 |

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Colore | Nero |
| Codice RAL | 9005 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Alluminio Metallo |
| Trattamento | Anodizzato |

Serie

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Altezza | 90,70 mm |
| Larghezza | 294,10 mm |
| Profondità | 9,50 mm |
| Numero di unità orizzontali | 4 |
| Numero di unità verticali | 4 |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK07 |

Testo

| | |
|-------------------|---|
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto Per installazione verticale e orizzontale |
|-------------------|---|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |