



LFS601503VERZ

Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verzinkt

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 60 mm  |
| Breite | 150 mm |
| Maß a  | 50 mm  |

##### Zubehör

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

##### Einstellungen

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Farbe      | Zink     |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

##### Normen

|  |      |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

##### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

##### Konfiguration

|                    |    |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

##### Geeignet für

|              |  |
|--------------|--|
| LFS 60 x 150 |  |
|--------------|--|

#### Abbildungen | Zeichnungen

