



REA658S



Innenstation Video Komfort AP 2Draht ultraweiss matt TOUCH

Technische Eigenschaften

Werkstoff

| | |
|------------|---------------------------|
| Farbe | Verkehrsweiss |
| RAL Nummer | 9016 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Kunststoff Thermoplast |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------------|
| Höhe | 145 mm |
| Breite | 93 mm |
| Tiefe | 16 mm |
| Abmessungen | 145 x 93 mm |

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | 5 - 50 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 60 °C |

Spannung

| | |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 24 - 24 V |
|---------------------------|-----------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------------------|--------|
| Stromaufnahme Betrieb | 220 mA |
| Stromaufnahme (Ruhe) | 12 mA |

Bildschirm

| | |
|------------------|------|
| Mit Touch Screen | Nein |
|------------------|------|

Texte

| | |
|------------|--|
| Montageart | Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage |
| Anschluss | Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für optionale Zusatzspeisung Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen |

Funktionen

| | |
|----------------------|---------------|
| Türkommunikationsart | Audio + Video |
| Lautstärkeregelung | Ja |

Anschluss

| | |
|-------------------|-----------|
| Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|-------------------|-----------|

Kompatibilität

| | |
|---|--------|
| Installationstechnik für Türkommunikation | 2Draht |
|---|--------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Zubehör

| | |
|------------------------|------|
| Zusatzgerät anreichbar | Nein |
|------------------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|