



LNH00080M6A

**NH-Sicherungseinsatz NH00 690V aM 80A Kombimelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik	aM
-----------------------	----

**Sicherung**

Sicherungsgrösse	NH00
Sicherungscharakteristik	aM

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	80 A
-----------	------

**Einsatzbedingungen**

Isoliert	Nein
----------	------

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	80 kA
--	-------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.10 W
---------------------------------------	--------

**Abmessungen**

Höhe	79 mm
Breite	20.80 mm
Tiefe	52.5 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja