



WH25186709C

**kallysto line UP komplett: Schlüsseltaster/1p/ 1->0 / ohne Zylinder Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	25 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel ohne Zylinder
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Braun
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	92 mm
Breite	92 mm
Tiefe	79 mm
Einbautiefe	7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	72 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Schaltart/Variante	Schliesser

**Geeignet für**

kallysto Unterputz	
--------------------	--