



WH106457E



**Einsatz:** Steckdose 3x Typ 13/23 /1x geschaltet mit Steckklemmen

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 56 mm

Breite 58 mm

Tiefe 44.2 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 36.2 mm

Einbautiefe 8 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13/23

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Ohne

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 3

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

---

**Kennzeichnung**

---

Mit Aufdruck Ja

---

**Texte**

---

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

---

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

---

Beschriftung Ohne Beschriftung

---

**Geeignet für**

---

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

---

Halogenfrei Ja

---

RoHS-konform Ja

---