



WH106457F



### Insert avec plaque de fixation: 3x T13/23 - 1x séparée avec bornes enfichables

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Finition	Mat
Matière	Métal Plastique Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	39 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	42 mm
Profondeur de montage	37 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13/23
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

##### Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement à fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

##### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

##### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Identification**

Avec inscription	Oui
------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

**Convient pour**

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----