



WH106457F



**Insert avec plaque de fixation: 3x T13/23 - 1x séparée avec bornes enfichables**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Finition Mat

Matière Métal

Plastique

Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 39 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 42 mm

Profondeur de montage 37 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13/23

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré

En saillie

**Connectivité**

Type de connexion / prise Raccordement à fiche

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 3

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

---

**Identification**

---

Avec inscription Oui

---

**Textes**

---

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

Marquage Sans marquage

---

**Convient pour**

---

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

---

**Durabilité**

---

Sans halogène Oui

---

Conforme à la directive RoHS Oui

---