



RER514X



Unidade exterior ELCOM.HOME 1bp br

Características técnicas

Materiais

Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

Dimensões

Dimensões	196 x 101 mm
-----------	--------------

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Acrilonitrila-estireno-acrilato (ASA) Policarbonato (PC)
----------	---

Acabamento	Mate
------------	------

Dimensões

Altura	196 mm
Largura	101 mm

Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
-------------------------	-----------

Comandos e sinalizadores

Número de botões de chamada	1
Botão de chamada da hora de fecho	3 s

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
------------------------------	-------------

Textos

Etiqueta	A placa de identificação pode ser mudada a partir da frente sem ferramentas especiais
----------	---

Iluminação	Iluminação de fundo do botão de pressão de chamada com LED branco, homogéneo e duradouro Iluminação noturna com LED para câmara
------------	--

Proteção	Altifalante e microfone protegidos contra sabotagem
Modo de instalação	Para montagem vertical Botões de chamada embutidos à prova de corte

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----