



WH55544009C



kallysto.line encastré complet: AM19 R/TV/Dat prise de passage 2GHz 19dB Brun

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	19 dB
---------------------------------------	-------

Atténuation de passage à 860 MHz	4 dB
----------------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	Prise de passage
---------------------------	------------------

Fréquence

Bande passante	5 - 2000 MHz
----------------	--------------

Technologie large bande	5 - 2000 MHz
-------------------------	--------------

Equipement

Nombre de sorties	3
-------------------	---

Matière

Matière	Duroplast
---------	-----------

Couleur	Marron
---------	--------

Code RAL	8014
----------	------

Dimensions

Profondeur	39 mm
------------	-------

Profondeur de montage	7 mm
-----------------------	------

Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----