




EPN053

Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	2 A
-----------	-----

Kapazität

Anzahl Module	0,50
---------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10 mm ²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,10 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	8,90 mm
Tiefe	64 mm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja