



EPN053

Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 2 A

Kapazität

Anzahl Module 0.50

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.10 W

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 8.90 mm

Tiefe 64 mm

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja